

VP手动12通道移液器

Manual 12 -channel pipette

iSmart 艾斯玛特

移液器显示

Pipette Display

在iSMART移液器中，手柄上的大数字显示屏显示了移液量。

在可变体积移液器中，计数器的最后一个轮具有帮助设定精确输送量的秤。

在一些可变体积移液管中，最后一个或两个计数器轮将是灰色，其指示小数点后的值。

指针用于在最后一个轮上的刻度的帮助下设置精确或中间体积。



产品特点

Features

创新科技十二通道智能通道口包括智能单通道移液器的所有创新功能

包括单通道所有创新功能

创新十二通道智能通道口
包括单通道所有创新功能



单通道可单独校准

每个通道都可单独校准
保证每个步骤操作精度

可旋转歧管

歧管可以旋转360度
以允许任何方便的移液角度




特殊设计的带O型圈的尖头圆锥

无泄漏操作
平滑轻便的装载和弹出
各种尖头选择

产品特点

Features



VP手动 12通道移液器参数表

Product parameters of 12-channel pipette

型号	货号	颜色标识	量程[ul]	最小增量[ul]	测试体积[ul]	系统误差(±)ul	系统误差(±)%	偶然误差(≤)ul	偶然误差(≤)%
VP12-10	SMA12-010	●	0.5-10ul	0.02	1	0.025	2.5	0.012	1.2
					5	0.075	1.5	0.03	0.6
					10	0.1	1	0.04	0.4
VP12-20	SMA12-020	●	2-20ul	0.02	2	0.05	2.5	0.04	2
					10	0.15	1.5	0.05	0.5
					20	0.2	1	0.06	0.3
VP12-50	SMA12-050	●	5-50ul	0.1	5	0.125	2.5	0.075	1.5
					25	0.375	1.5	0.2	0.8
					50	0.5	1	0.25	0.5
VP12-100	SMA12-100	●	10-100ul	0.1	10	0.15	1.5	0.12	1.2
					50	0.4	0.8	0.15	0.3
					100	0.8	0.8	0.25	0.25
VP12-200	SMA12-200	●	20-200ul	0.2	20	0.28	1.4	0.1	0.5
					100	0.8	0.8	0.2	0.2
					200	1	0.5	0.3	0.15
VP12-300	SMA12-300	●	30-300ul	0.2	30	0.45	1.5	0.3	1
					150	0.75	0.5	0.3	0.2
					300	2.4	0.8	0.45	0.15