



产品特点

- Soft独立轻触式吸头脱卸系统，避免误操作及手部疲劳。
- 颜色识别系统，更容易辨认型号,方便快速识别量程和适配吸头。。
- 特殊PTFE密封件，特殊的特氟隆密封结构大大提高了移液器的准确性和精确性。
- 5位读数，4位大数字显示，精确易读，工作时，移液数字清晰可见。
- TRTG数码轮微调装置，更加精确易读，具有缓冲式安装结构，用户可用最小的力将吸头密封到每个通道上。
- 采用高科技材质，重量轻、耐高温抗腐蚀、坚固耐用。
- 全型号可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。
- 卓越人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。
- 带锁定功能，确保所需的投放量设置与指针一致，向下拉锁以确保在移液期间体积不会意外更改。
- 移液器手柄具有特殊材质制成的热塑性弹性体涂层，在确保移液器自身生物安全性的同时有效防止细菌滋生
- 符合ISO17025国际标准，附带质量认证和符合ISO8655的检验报告。
- 用户可自行校准，每个通道可单独校准



歧管可以旋转360度，以允许任何方向的移液角度



特殊设计的带O型圈的尖头圆锥(合金材质)



全量程不锈钢活塞，保证高精度

VP手动八道移液器参数表

型号	货号	颜色标识	量程 [ul]	最小增量 [ul]	测试体积 [ul]	系统误差 (±) ul	系统误差 (±) %	偶然误差 (≤) ul	偶然误差 (≤) %
VP8-10	SMA8-010		0.5-10 ul	0.02	1	0.025	2.5	0.012	1.2
					5	0.075	1.5	0.03	0.6
					10	0.1	1	0.04	0.4
VP8-20	SMA8-020		2-20ul	0.02	2	0.05	2.5	0.04	2
					10	0.15	1.5	0.05	0.5
					20	0.2	1	0.06	0.3
VP8-50	SMA8-050		5-50ul	0.1	5	0.125	2.5	0.075	1.5
					25	0.375	1.5	0.2	0.8
					50	0.5	1	0.25	0.5
VP8-100	SMA8-100		10-100ul	0.1	10	0.15	1.5	0.12	1.2
					50	0.4	0.8	0.15	0.3
					100	0.8	0.8	0.25	0.25
VP8-200	SMA8-200		20-200ul	0.2	20	0.28	1.4	0.1	0.5
					100	0.8	0.8	0.2	0.2
					200	1	0.5	0.3	0.15
VP8-300	SMA8-300		30-300ul	0.2	30	0.45	1.5	0.3	1
					150	0.75	0.5	0.3	0.2
					300	2.4	0.8	0.45	0.15