

# VP手动十二道移液器



## 产品特点



- Soft独立轻触式吸头脱卸系统，避免误操作及手部疲劳。
- TRTG数码轮微调装置，更加精确易读，具有缓冲式安装结构，用户可用最小的力将吸头密封到每个通道上。
- 采用高科技材质，重量轻、耐高温抗腐蚀、坚固耐用。
- 移液器手柄具有特殊材质制成的热塑性弹性体涂层，在确保移液器自身生物安全性的同时有效防止细菌滋生
- 符合ISO17025国际标准，附带质量认证和符合ISO8655的检验报告。
- 卓越人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩部用力，避免手部重复性劳损（RSI）



特殊PTFE密封件，特殊的特氟隆密封结构大大提高了移液器的准确性和精确性。



颜色识别系统，更容易辨认型号，方便快速识别量程和适配吸头。



带锁定功能，确保所需的投放量设置与指针一致，向下拉锁以确保在移液期间体积不会意外更改。



5位读数，4位大数字显示，精确易读，工作时，移液数字清晰可见。

## VP手动十二道移液器参数表

型号	货号	颜色标识	量程[ul]	最小增量[ul]	测试体积[ul]	系统误差(±)ul	系统误差(±)%	偶然误差(≤)ul	偶然误差(≤)%
VP12-10	SMA12-010		0.5-10ul	0.02	1	0.025	2.5	0.012	1.2
					5	0.075	1.5	0.03	0.6
					10	0.1	1	0.04	0.4
VP12-20	SMA12-020		2-20ul	0.02	2	0.05	2.5	0.04	2
					10	0.15	1.5	0.05	0.5
					20	0.2	1	0.06	0.3
VP12-50	SMA12-050		5-50ul	0.1	5	0.125	2.5	0.075	1.5
					25	0.375	1.5	0.2	0.8
					50	0.5	1	0.25	0.5
VP12-100	SMA12-100		10-100ul	0.1	10	0.15	1.5	0.12	1.2
					50	0.4	0.8	0.15	0.3
					100	0.8	0.8	0.25	0.25
VP12-200	SMA12-200		20-200ul	0.2	20	0.28	1.4	0.1	0.5
					100	0.8	0.8	0.2	0.2
					200	1	0.5	0.3	0.15
VP12-300	SMA12-300		30-300ul	0.2	30	0.45	1.5	0.3	1
					150	0.75	0.5	0.3	0.2
					300	2.4	0.8	0.45	0.15