



可靠的
三点精确自动校准

显示服务间隔, 根据所需时间或频率设定移液器维护提醒功能, 个性化的工作速度、声音设置, 用户ID及产品ID设置功能。



PVDF外观材质、不锈钢活塞
特殊PTFE密封件

耐高温抗腐蚀, 大大提高了移液器的准确性和精确性。



7种移液模式

移液模式 稀释模式 混合模式
反向移液 稀释加混合 移液加混合 移液加稀释



10挡吸排液速度



3种分液模式

重复分配
自动分配
顺序分配



卓越的
人体工程设计

- 编程功能: 为一系列复杂操作步骤进行编程
- 移液器下半只拆卸简便, 可进行高温高压灭菌及整支紫外灭菌
- 单独固定体积移液功能: 保存所需体积移液
- 采用高科技材质, 重量轻、耐高温抗腐蚀、坚固耐用
- 内置节电器和Intelli充电电池, 长期不间断使用
- 用户密码保护功能, 保护程序和设定参数
- 历史记忆功能: 自动保存最近 10 个参数的设置
- 移液多参数可调, 适应不同的实验环境和移液需求。
- 独特的颜色编码, 便于识别
- 符合ISO 17025 国际标准, 附带ISO9001质量认证、ISO13485质量管理体系和符合ISO 8655的检验报告
- LED大显示屏, 直观的图像界面, 功能一目了然
- 三年保修, 终生维修保养

AE电动单道移液器参数表

型号	颜色标识	量程[ul]	测试体积[ul]	系统误差 ($\pm$)ul	系统误差 ($\pm$)%	偶然误差 ($\leq$)ul	偶然误差 ($\pm$)%
AE-10	●	0.5-10	1	0.025	2.5	0.012	1.2
			5	0.075	1.5	0.05	1
			10	0.1	1	0.04	0.4
AE-100	●	5-100	10	0.15	1.5	0.1	1
			50	0.4	0.8	0.12	0.24
			100	0.8	0.8	0.15	0.15
AE-200	●	10-200	20	0.3	1.5	0.1	0.5
			100	0.7	0.7	0.25	0.25
			200	1.2	0.6	0.3	0.15
AE-1000	●	50-1000	100	0.8	0.8	0.3	0.3
			500	3	0.6	1	0.2
			1000	6	0.6	1.5	0.15
AE-5000	●	250-5000	500	5	1	2	0.4
			2500	15	0.6	5	0.2
			5000	18	0.6	7.5	0.15